

LUMI-Befeuchterkammerbeleuchtung

Die Leuchte trägt in der Kammer nur mit einer 5mm starken Plexiglasscheibe auf.

Die Beleuchtung liegt außen, ihre Funktion ist von außen erkennbar.

Die Leuchte wird in einen Ausschnitt der Kammerwand montiert.

Material, inkl. Leuchtmittel 18 W (230V),
Ausschnitt in der Kammer, Eindichtung und Montage

Montage erfolgt im Werk Zirndorf,
Alternativ wird die komplette Leuchte, inkl.
Montagematerial, verschickt.